



## Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M14X2



### Données de commande

N° commande	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Classe d'article	08Y

### Description

**Exécution:**

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

**Remarque(s):**

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

### Description technique

Longueur du filet L	23 mm
Ø tête de vis C	45 mm
Epaisseur d'œillet F	17 mm
Largeur d'œillet E	38 mm
Largeur anneau de levage G	76 mm
Hauteur cloison centrale B	40 mm
Distance cloison centrale-œillet D	53 mm

Hauteur tête de vis A	45 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Filetage Ø	M14x2
Charge admissible WLL SF 4:1	1,8 t
Charge admissible WLL SF 5:1	1,4 t
Type de produit	Anneaux de levage