



Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M18X2,5



Données de commande

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 086452 M18X2,5 |
| GTIN | 2050001949073 |
| Classe d'article | 08Y |

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Largeur anneau de levage G | 76 mm |
| Ø tête de vis C | 45 mm |
| Distance cloison centrale-œillet D | 53 mm |
| Largeur d'œillet E | 38 mm |
| Hauteur cloison centrale B | 40 mm |
| Ouverture de clé six-pans femelle S | 8 mm |
| Hauteur tête de vis A | 45 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Epaisseur d'œillet F | 17 mm |
| Longueur du filet L | 27 mm |
| Filetage Ø | M18x2,5 |
| Charge admissible WLL SF 5:1 | 2,3 t |
| Charge admissible WLL SF 4:1 | 2,3 t |
| Type de produit | Anneaux de levage |