



## Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M24X3



### Données de commande

N° commande	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

#### Remarque(s):

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

### Description technique

Ouverture de clé six-pans femelle S	14 mm
Longueur du filet L	36 mm
Ø tête de vis C	60 mm
Distance cloison centrale-œillet D	83 mm
Largeur d'œillet E	55 mm
Largeur anneau de levage G	115 mm
Hauteur cloison centrale B	55 mm

Hauteur tête de vis A	62 mm
Epaisseur d'œillet F	25 mm
Filetage Ø	M24x3
Charge admissible WLL SF 4:1	5,5 t
Charge admissible WLL SF 5:1	4,4 t
Type de produit	Anneaux de levage