

**Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M16X2****Données de commande**

N° commande	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Classe d'article	08Y

**Description****Exécution:**

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

**Remarque(s):**

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

**Description technique**

Epaisseur d'œillet F	17 mm
Largeur anneau de levage G	76 mm
Hauteur tête de vis A	45 mm
Distance cloison centrale-œillet D	53 mm
Largeur d'œillet E	38 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	8 mm
Longueur du filet L	27 mm

Hauteur cloison centrale B	40 mm
Ø tête de vis C	45 mm
Filetage Ø	M16x2
Charge admissible WLL SF 4:1	2,3 t
Charge admissible WLL SF 5:1	2 t
Type de produit	Anneaux de levage