

**Anneau de levage DSR, Filetage Ø: M30X3,5****Données de commande**

N° commande	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Classe d'article	08Y

Description**Exécution:**

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Ouverture de clé six-pans femelle S	14 mm
Largeur anneau de levage G	115 mm
Ø tête de vis C	60 mm
Epaisseur d'œillet F	25 mm
Largeur d'œillet E	55 mm
Distance cloison centrale-œillet D	83 mm
Hauteur cloison centrale B	55 mm

Hauteur tête de vis A	62 mm
Longueur du filet L	45 mm
Filetage Ø	M30×3,5
Charge admissible WLL SF 5:1	6 t
Charge admissible WLL SF 4:1	6,3 t
Type de produit	Anneaux de levage