



## Anneau de levage DSS, Filetage Ø: M45X4,5



### Données de commande

N° commande	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

#### Remarque(s):

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

### Description technique

Epaisseur d'œillet F	149 mm
Hauteur cloison centrale B	31 mm
Largeur anneau de levage G	33 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	19 mm
Hauteur tête de vis A	61 mm
Distance cloison centrale-œillet D	104 mm
Longueur du filet L	63 mm

Ø tête de vis C	70 mm
Largeur d'œillet E	73 mm
Filetage Ø	M45×4,5
Charge admissible WLL SF 5:1	14,5 t
Charge admissible WLL SF 4:1	16 t
Type de produit	Anneaux de levage