



Anneau de levage DSS, Filetage Ø: M56X5,5



Données de commande

N° commande	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

Largeur d'œillet E	91 mm
Longueur du filet L	78 mm
Ø tête de vis C	90 mm
Largeur anneau de levage G	45 mm
Hauteur tête de vis A	79 mm
Distance cloison centrale-œillet D	125 mm
Hauteur cloison centrale B	38 mm

Epaisseur d'œillet F	182 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	19 mm
Filetage Ø	M56×5,5
Charge admissible WLL SF 5:1	22 t
Charge admissible WLL SF 4:1	25 t
Type de produit	Anneaux de levage