

**Anneau de levage DSS, Filetage Ø: M42X4,5****Données de commande**

| | |
|------------------|----------------|
| N° commande | 086453 M42X4,5 |
| GTIN | 2050001949226 |
| Classe d'article | 08Y |

Description**Exécution:**

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.

SF 4:1 = facteur de sécurité 4.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Distance cloison centrale-œillet D | 104 mm |
| Ouverture de clé six-pans femelle S | 19 mm |
| Longueur du filet L | 63 mm |
| Largeur anneau de levage G | 33 mm |
| Hauteur cloison centrale B | 31 mm |
| Ø tête de vis C | 70 mm |
| Largeur d'œillet E | 73 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Epaisseur d'œillet F | 149 mm |
| Hauteur tête de vis A | 61 mm |
| Filetage Ø | M42×4,5 |
| Charge admissible WLL SF 5:1 | 13 t |
| Charge admissible WLL SF 4:1 | 15 t |
| Type de produit | Anneaux de levage |