



## Anneau de levage DSS, Filetage Ø: M48X5



### Données de commande

N° commande	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Anneau de levage compact et très résistant à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°.

#### Remarque(s):

**SF 5:1 = facteur de sécurité 5.**

**SF 4:1 = facteur de sécurité 4.**

### Description technique

Largeur anneau de levage G	45 mm
Distance cloison centrale-œillet D	125 mm
Longueur du filet L	68 mm
Epaisseur d'œillet F	182 mm
Ø tête de vis C	90 mm
Largeur d'œillet E	91 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S	19 mm

Hauteur tête de vis A	79 mm
Hauteur cloison centrale B	38 mm
Filetage Ø	M48x5
Charge admissible WLL SF 4:1	20 t
Charge admissible WLL SF 5:1	17 t
Type de produit	Anneaux de levage