

Garant**Disque à lamelles (CER), Ø 50,8 mm, Grain: 60**

Données de commande

N° commande	554040 60
GTIN	4045197966704
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les **mini-disques à lamelles** disposées dans le sens de la hauteur présentent une **plus longue durée de vie**, un **comportement abrasif plus souple** et un **résultat de ponçage homogène** (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure. Capacité d'enlèvement de matière très élevée grâce au **grain de céramique (CER) auto-affûtant**.

Le **système à changement rapide** avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.

Description technique

Grain	60
Ø disque	50,8 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique

Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Vitesse de rotation max.	19100 min ⁻¹
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		