



## Étau haute pression CN - NC8, Type: 90



### Données de commande

N° commande	360405 90
GTIN	4250364403252
Classe d'article	34A

### Description

#### Exécution:

**Encombrement réduit:** le rapport plage de serrage / longueur totale est optimal. Pression de serrage présélectionnable **sans outil: sur 11 niveaux:** largeur de mors 90 mm, **sur 4 niveaux:** largeur de mors 125 / 160 / 200 mm. Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, **bords inférieurs et supérieurs rectifiés, parallélisme des mors 0,02 mm.**

#### Caractéristique:

**Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d'entretien!**

· **Sécurité de fonctionnement accrue.**

· **Pare-copeaux optimisé.**

· **Opérations de nettoyage minimisées.**

**Avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.**

#### Utilisation:

Montage horizontal ou latéral, **étant donné que les surfaces latérales sont rectifiées avec une précision de -0,05 mm.**

#### Livraison:

Avec 2 mors étagés (= standard!), 1 manivelle, 4 brides de serrage.

#### Accessoire(s):

· **Tirettes 360025 - 25 M10.**

#### Remarque(s):

· **Dimension/interface de mors NC 8 identique à celle des modèles Allmatic TC / LC.**

· **Le modèle NC 8 (360405) remplace les produits LC (360500) et TC (360400).**

· **Les réf. 125 MX et 125 LX sont fournies avec les mors 361295 125 et 361296 125.**

· **Aucun alésage frontal pour rallonges!**

## Description technique

Longueur corps de base a	283 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Force de serrage maximale	28 kN
Plage de serrage d	91 - 217 mm
Rainure longitudinale l H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Poids	15 kg
Plage de serrage b	0 - 126 mm
Hauteur mors h	34 mm
t	97 mm
Longueur totale L	339 mm
Hauteur corps de base c -0,02	80 mm
Rainure transversale n H7	20 mm
m	112 mm
Code couleur pour accessoires adaptés	NC8
Type	90
Nombre de filetages pour butée de pièce	3
Largeur âme B <sub>1</sub> -0,05	90 mm
Série	NC8
Type de produit	Etaux machine