



Hydraulique à main avec vérin basculant dans coffret en plastique, Type: 1



Données de commande

N° commande	834655 1
GTIN	4045197967244
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Hydraulique à main avec pression jusqu'à env. 600 bars, **avec vérin multiple** (basculant et pivotant sur 360°) et filetage 3/4–16 UNF adapté pour boulons d'assemblage 834070. Très léger grâce à la tête pivotante et au vérin en aluminium.

Capacité de poinçonnage: pour poinçons ronds et fendus jusqu'à Ø 82 / épaisseur 3 mm / pièce 37 ou en cas d'épaisseur de matériau et de résistance réduites, puissance supérieure en conséquence. **Dimensions du coffret (LxIxH): 495x385x140 mm.**

Utilisation:

Pour le poinçonnage.

Remarque(s):

Commander avec l'appareil hydraulique les **boulons d'assemblage 834070** nécessaires pour les poinçons ronds!

Description technique

Longueur coffret	495 mm
Largeur coffret	385 mm
Hauteur coffret	140 mm
Type de produit	Outil à poinçonner

