



Jeu de poinçons fendus "UNF" Ø 16,2 – 63,5 mm dans coffret en plastique, Type: 1



Données de commande

N° commande	834555 1
GTIN	4045197967169
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Poinçons et vis de serrage avec filetage à pas fin UNF. Avec butées à aiguille pour réduction du frottement. Compatible avec tous les poinçons avec filetage UNF courants.

Livraison:

1 poinçon de chaque avec matrices pour Ø trou 16,2 (pour M16); 20,4 (pour M20 ou PG13); 22,5 (pour M22 ou PG16); 25,4 (pour M25); 32,5 (pour M32); 40,5 (pour M40); 50,5 (pour M50); 63,5 (pour M63).

Ø 16,2 – 25,4 avec filetage UNF 3/8 pouce et Ø 32,5 – 63,5 avec filetage UNF 3/4 pouce.

2 vis de serrage à roulements à billes **3/8 pouce – UNF**, 40 mm.

1 vis de serrage à roulements à billes **3/4 pouce – UNF**, 52 mm.

1 vis de serrage à roulements à billes **3/4 pouce – UNF**, 65 mm.

1 foret étagé HSS (Ø 6 – 21 mm).

1 coffret en plastique robuste de 340×280×90 mm.

Description technique

Type de produit	Outil à poinçonner
-----------------	--------------------

