



Étau 5 axes TeleCentric, Type: 70M



Données de commande

N° commande	361255 70M
GTIN	4250364403047
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

- Optimisé pour une utilisation sur les centres d'usinage à 5 axes.
- Possibilité de serrage classique et de serrage par préhension.
- Broche télescopique, dimensions inchangées.
- Programmation centralisée aisée sans déplacement du point zéro.
- L'accessibilité de la pièce est indépendante de la capacité de serrage.
- Construction symétrique = la pièce reste au centre et parallèle, la surépaisseur du matériau est répartie de manière symétrique.
- Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide: 10 secondes / paire de mors.
- Force de serrage constante à l'aide de la broche télescopique nécessitant peu d'entretien.
- De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
- Bague graduée intégrée pour réglage fin de la position centrale.
- Force de serrage 30 kN à 45 Nm linéaire.

Livraison:

Manivelle, Quick Start Guide.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643330 réf. 14, mors rapportés 361258 – 361264, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d'assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138. Mors rapportés 361258– 361260, brides de serrage

360750 réf. 125/160, kit de réglage et d'assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M/138.

Description technique

Hauteur corps de base c	168,9 mm
Force de serrage maximale	30 kN
Poids	19,5 kg
Code couleur pour accessoires adaptés	TeleCentric
Dim. ouvertures de clés	14 mm
Plage de serrage S1	49 - 150 mm
Plage de serrage S2	99 - 200 mm
Couple maximal	45 Nm
Largeur B	94 mm
Hauteur h	27,1 mm
Longueur L	351 mm
Largeur rainure n H7	20 mm
Série	TeleCentric
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10/138	360025 25M10/138
Mors rapportésprisme Type P	361264 P
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 14 mm	360530 14
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 16 mm	360530 16
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 22 mm	360530 22

Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 12 mm	360530 12
Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple maximal 120 Nm	656050 120
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10
Mors rapportés préhension Type 70	361258 70
Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors 125/160 mm	360750 125/160
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 18 mm	360530 18
Mors rapportés glisse Type 70	361260 70
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue 6 pans 14 mm	643329 14