



Étau 5 axes TeleCentric, Type: 70K



Données de commande

N° commande	361255 70K
GTIN	4250364403030
Classe d'article	34A

Description

Exécution:

- Optimisé pour une utilisation sur les centres d'usinage à 5 axes.
- Possibilité de serrage classique et de serrage par préhension.
- Broche télescopique, dimensions inchangées.
- Programmation centralisée aisée sans déplacement du point zéro.
- L'accessibilité de la pièce est indépendante de la capacité de serrage.
- Construction symétrique = la pièce reste au centre et parallèle, la surépaisseur du matériau est répartie de manière symétrique.
- Changement des mors sans outil grâce à la fermeture rapide: 10 secondes / paire de mors.
- Force de serrage constante à l'aide de la broche télescopique nécessitant peu d'entretien.
- De série, avec alésages 25H6 M10 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200.
- Bague graduée intégrée pour réglage fin de la position centrale.
- Force de serrage 30 kN à 45 Nm linéaire.

Livraison:

Manivelle, Quick Start Guide.

Accessoire(s):

Clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 6 pans 643330 réf. 14, mors rapportés 361258 – 361264, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d'assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M10/138. Mors rapportés 361258– 361260, brides de serrage 360750 réf. 125/160, kit de réglage et d'assemblage 360530, tirettes 360025 réf. 25M10 ou 25M/138.

Description technique

Code couleur pour accessoires adaptés	TeleCentric
Poids	17,5 kg
Force de serrage maximale	30 kN
Hauteur corps de base c	168,9 mm
Largeur B	94 mm
Largeur rainure n H7	20 mm
Dim. ouvertures de clés	14 mm
Plage de serrage S1	16 - 85 mm
Couple maximal	45 Nm
Hauteur h	27,1 mm
Longueur L	286 mm
Plage de serrage S2	66 - 135 mm
Série	TeleCentric
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10/138	360025 25M10/138
Mors rapportésprisme Type P	361264 P
Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 25M10	360025 25M10
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 22 mm	360530 22
Mors rapportéspréhension Type 70	361258 70
Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table 18 mm	360530 18
	360530 16

Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table
16 mm

Jeu de brides de serrage 2 pièces Pour largeur mors
125/160 mm

360750 125/160

Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table
12 mm

360530 12

Clé dynamométrique avec cliquet réversible Couple
maximal 120 Nm

656050 120

Kit de réglage et d'assemblage Dim. rainure en T de la table
14 mm

360530 14

Mors rapporté glisse Type 70

361260 70

Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue 6 pans 14 mm

643329 14