



Sondes anémométrique, Type: FR



Données de commande

N° commande	474152 FR
GTIN	4029547018916
Classe d'article	47B

Description

Exécution:

Sonde à hélice Ø 16 mm pour la mesure de débits d'air élevés jusqu'à 50 m/s. Pour les mesures dans les tubes ou conduits avec manche télescopique de 850 mm.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Plage de mesure	0,6 - 50 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 à 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 à 50 m/s) m/s
Température de fonctionnement	-10 - 70 °C
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Sondes anémométrique