



## Sondes anémométrique, Type: HD



### Données de commande

N° commande	474152 HD
GTIN	4029547018848
Classe d'article	47B

### Description

#### Exécution:

Sonde fil chaud (Ø tête 9 mm) pour petits flux d'air jusqu'à 30 m/s. Avec manche télescopique de 850 mm. Avec sonde de température.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

### Description technique

Plage de mesure	0 - 30 m/s
Erreur admissible (m/s + % de la valeur mesurée)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 à 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 à 30 m/s) m/s
Température de fonctionnement	-20 - 70 °C
Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Sondes anémométrique