

Mitutoyo**Comparateur absolu numérique avec fonction PEAK, Plage de mesure: 12,5mm****Données de commande**

N° commande	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Comparateur multifonctions avec règle capacitive absolue. La valeur mesurée est conservée, même après arrêt. **Avec fonction PEAK optimisée.** Prise de 50 mesures par seconde pour une mesure fiable et précise des valeurs maximales.

Fonctionnement:

ABS / INC, PRESET, remise à zéro, calcul de la tolérance. Fonction de maintien de la valeur mesurée, MAX. / MIN. IP42: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau), jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Utilisation:

Calcul précis du point le plus haut ou le plus bas d'une surface courbe.

Livraison:

Avec 2 piles 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497080, touche spéciale 434900; 434910; 434915.

Description technique

Epaisseur du boîtier	39 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Etalonnage	C1
Lecture sélectionnable	0,005 / 0,0001 / 0,00005 pouce
Ø corps max	61 mm
Plage de mesure	0 - 12,5 mm
Lecture sélectionnable	0,01 / 0,001 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Force de mesure	≤ 1,5 N
Indice de protection IP	IP 42
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,003 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure)	0,0001 pouce
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Port USB
Interface	Interface Digimatic
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Métrologie	numérique
Type de produit	Jauge à cadran

Services

Etalonnage Comparateurs analogiques 0,01 et numériques 0,01 / 0,001 Capacité maximale 12,5 mm	023000 12,5
Étalonnage DAkkS Comparateur analogique 0,01 et numérique 0,01 / 0,001 Plage de mesure maximale 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en rubis Type 2	434915 2
Câble de connexion Type D1	497080 D1
Câble de connexion Type USB2	497080 USB2
Câble de connexion Type D2	497080 D2
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032