



Appareil de marquage à aiguille FlyMarker® mini 65/30 Fonctionnement sur batterie, Capacité de la batterie: 2X2Ah



Données de commande

N° commande	085757 2X2
GTIN	2050001945945
Classe d'article	04F

Description

Exécution:

Pour l'identification, le marquage et la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, acier spécial, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu'à 62 HRC, etc.).

- **Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.**
- **Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe.**
- **Ecran couleur haute résolution.**
- **Aperçu du marquage pour des marquages sûrs.**
- **Boîtier incassable.**
- **Ports: USB-A, USB-B et Ethernet.**
- **Police: Matrice de points au pas de 5×7 ou 9×13, hauteur d'écriture 1,0 – 10,0 mm et plus.**
- **Police pour hauteur d'écriture supérieure à 10,0 mm disponible sur demande.**
- **Guidages linéaires doubles de haute qualité pour des résultats de marquage précis.**
- **Marquage de pièces cylindriques radial et axial ainsi que marquage en arc de cercle.**
- **Avec pack HPGL (pour le marquage personnalisé de logos et d'homologations, marquage CE inclus)**
- **Avec pack Confort (p. ex. pour détection de couches, prépositionnement, marquages multiples, etc.).**
- **Mémoire interne pour plusieurs centaines de fichiers de marquage, polices et logos.**

- **Disponible en 15 langues.**

Système de marquage manuel sans fil 100% mobile et extrêmement maniable, avec clavier intégré et écran couleur LCD haute résolution.

Zone de marquage: 65 × 30 mm.

Norme:

Pour l'identification / le marquage / la gravure durables de pièces uniques et à fabriquer en série en matières diverses (acier, inox, aluminium, cuivre, laiton, plastiques, acier à outils, aciers trempés jusqu'à 62 HRC, etc.).

- **Entraînement par aiguille électromagnétique puissant.**
- **Logiciel simple et intuitif avec protection par mot de passe.**
- **Ecran couleur haute résolution.**
- **Aperçu du marquage pour des marquages sûrs.**

Livraison:

Avec trousse d'outillage, aiguille de marquage 90° en carbure monobloc, fausse équerre avec revêtement antidérapant, étalon de réglage et valise de transport, **2x batteries lithium-ion de 18 V**, chargeur.

Remarque(s):

Disponible en option: Tôle support magnétique 085758 65/30, colonne-support 085783 MINI.

Hauteur champ de marquage max.: 30 mm

Interface: Port USB

Capacité de la batterie: 2 Ah

Tension nominale: 18 V

Poids, batterie comprise: 2,4 kg

Description technique

Hauteur écriture	10 mm
Capacité de la batterie	2 Ah
Interface	Port USB
Référence fabricant	FlyMarker® mini 65/30
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Tension nominale	18 V
Poids, batterie comprise	2,4 kg
Largeur champ de marquage max.	65 mm
Hauteur champ de marquage max.	30 mm
Type de produit	Appareils de marquage à aiguille

Accessoires

Réalisation du logo à partir d'un fichier Type LOGO	085785 LOGO
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 90 degré	085790 90
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 60 degré	085790 60
Aiguille de marquage pour FlyMarker® Angle de la pointe de l'aiguille de marquage 110 degré	085790 110
Colonne-support pour utilisation fixe Type MINI	085783 MINI
Tôle support magnétique pour FlyMarker® mini Type 65/30	085758 65/30