

**Garant****Disque à tronçonner, exécution hautes performances MINCE, Ø disque: 125mm**

## Données de commande

N° commande	563277 125
GTIN	4045197967497
Classe d'article	51M

## Description

**Exécution:**

Modèle mince pour un tronçonnage rapide et économique et une longue durée de vie.

**Spécification:**

**A46R-BF.**

## Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm
Forme	Droit
Epaisseur de disque	1,6 mm
Spécification	A46R-BF
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 mm
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		