

**Garant**

**Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, acier, Ø disque: 125mm**

**Données de commande**

N° commande	563262 125
GTIN	4045197967510
Classe d'article	51M

**Description****Exécution:**

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

Type spécial pour l'**acier**, modèle hautes performances.

**Spécification:**

**A60S-BF.**

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Spécification	A60S-BF
Ø disque	125 mm

Forme	41
Ø alésage	22,23 mm
Épaisseur de disque	1 mm
Forme	Droit
Pour épaisseurs de matériaux	3 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		