

Garant

Disque à tronçonner, exécution hautes performances EXTRA MINCE, acier, Ø disque: 230mm

**Données de commande**

N° commande	563262 230
GTIN	4045197967534
Classe d'article	51M

Description**Exécution:**

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

Type spécial pour l'**acier**, modèle hautes performances.

Spécification:

A46S-BF.

Description technique

Epaisseur de disque	1,9 mm
Forme	41
Forme	Droit

Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Ø disque	230 mm
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A46S-BF
Pour épaisseurs de matériaux	5,7 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		