



Disque à tronçonner, exécution hautes performances PREMIUM*** EXTRA MINCE, Ø disque: 125mm



Données de commande

N° commande	563165 125
GTIN	9009012018820
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

La faible épaisseur des disques permet un **tronçonnage rapide, sans contrainte** et un gain de temps important. **Surfaces de coupe nettes, peu de bavures.**

Disque de tronçonnage hautes performances très stable de dernière génération, avec sensation de coupe agréable et performances extrêmement élevées grâce aux faces latérales rugueuses à détalonnage.

Spécification:

A60R-BFP.

Description technique

Spécification	A60R-BFP
Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Epaisseur de disque	1 mm

Forme	Droit
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		