

**Disques à tronçonner PREMIUM*** EXTRA MINCE, Ø disque: 115mm****Données de commande**

N° commande	563406 115
GTIN	9009012019322
Classe d'article	53T

Description**Exécution:**

Type spécial pour le tronçonnage de **métaux non ferreux comme l'aluminium, le laiton, le bronze, etc.**

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale v_c est de 80 m/s.

Spécification:

A60N-BFP.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Ø disque	115 mm
Forme	Droit
Spécification	A60N-BFP
Ø alésage	22,23 mm

Epaisseur de disque	1 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Métaux non ferreux
Optimisé pour le matériau	Aluminium
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		