

Garant**Chariots dessertes T9 avec 2 plateaux, Type: TL92****Données de commande**

N° commande	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Construction en acier soudé.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Avec 2 plateaux étanches à l'huile fixement soudés et rebord de 37 mm de haut.
Plateau supplémentaire disponible pour le niveau intermédiaire.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Plancher intermédiaire 918575; panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Prof. plateau	500 mm
---------------	--------

Hauteur plateau inférieur	195 mm
Type	TL92
Profondeur	509 mm
Largeur plateau	850 mm
Ø roue	125 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Poids	34 kg
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Largeur	1040 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur	875 mm
Hauteur plateau supérieur	850 mm
Charge admissible max.	250 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur des bacs	37 mm
Type de produit	Chariots dessertes