




## Serre-joints en C, Capacité de serrage: 100mm



### Données de commande

N° commande	861550 100
GTIN	4008158019208
Classe d'article	83K

### Description

**Exécution:**

Forme en C, forgées en acier, trempées. Vis puissante avec filetage trapézoïdal et patin de serrage amovible.

**Utilisation:**

**Pression de serrage maximale: 22 000 N.**

### Description technique

Epaisseur vis	16 mm
Capacité de serrage	100 mm
Porte-à-faux	75 mm
Type de produit	Presses