



Assortiment VDE "speedE[®]", jeu 1, Type: 1



Données de commande

N° commande	667265 1
GTIN	4010995419110
Classe d'article	60N

Description

Exécution:

Travail plus rapide grâce au vissage électronique. Une fois le couple de serrage de 0,4 Nm atteint, la fonction de vissage s'arrête. Poursuite du serrage à la main sans reprise à l'aide du cliquet électronique. La force manuelle de l'utilisateur détermine le couple de serrage maximal. Porte-outils et lames **entièrement isolés jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Livraison:

6 embouts slimBit:
 Avec profil fendu 0,6×3,5; 1,0×5,5.
 Avec profil Phillips PH1; PH2.
 Avec profil Pozidriv SL/PZ1; SL/PZ2 (profil mixte).
 Chargeur USB avec adaptateur secteur.
 2 batteries Li-Ion rechargeables.
 Dans un coffret en plastique robuste.

Description technique

Présentation dans	Coffrets en plastique
Nombre de pièces	11
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Norme	DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Couple de serrage maximal	0,4 Nm
Support	slimBit
Batterie interchangeable	oui
Nombre de batteries incluses	2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Visseuses