



Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 1500mm



Données de commande

N° commande	861310 1500
GTIN	4008158007564
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Inclinable jusqu'à 35°.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l'automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 22000N.**

Description technique

Poids	12,2 kg
Section du rail	40×20 mm
Capacité de serrage	1500 mm

Porte-à-faux	175 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Vis avec poignée et rotule	861340
Rotule avec fixations	861130