

**DYMO****Etiqueteuse électronique, Type: MOBILE****Données de commande**

N° commande	085500 MOBILE
GTIN	3501179782430
Classe d'article	08P

**Description****Exécution:**

Etiqueteuses électroniques **mobiles et robustes** permettant de réaliser aisément et rapidement des étiquettes autocollantes en plastique. Impression durable par thermotransfert. Avance et recul du ruban réglables. Alimentation en énergie via une **batterie Li-Ion rechargeable**, chargeur secteur. Saisie de texte aisée à l'aide de touches à accès rapide. **MobileLabeler avec connexion Bluetooth®**. Configuration et **commande aisées et rapides via smartphone ou tablette. Commande intuitive à l'aide de l'application mobile gratuite DYMO® Connect**, compatible avec les smartphones iOS® ou Android™.

Création d'étiquettes avec bordures, styles et polices courantes Google® et Apple®. Utilisation des polices Windows / Mac. Fonctions DYMO® Connect avec correcteur orthographique et transcription de la voix en texte (Voice-to-Text).

**Utilisation:**

Les étiquettes adhèrent à la quasi-totalité des surfaces lisses et non grasses.

**Livraison:**

Avec ruban noir sur blanc et mode d'emploi. Avec batterie Li-Ion, câble de charge USB, adaptateur de charge, 1 x cassette d'étiquettes 24 mm x 3 m noir sur blanc.

**Remarque(s):**

- **Possibilité de paramétrer différentes langues.**
- **Avec clavier QWERTZ disponible en stock, clavier AZERTY disponible sur demande.**

Interface: Interface Bluetooth

Type: D1

Largeurs de ruban disponibles: 6; 9; 12; 19; 24 mm

Particularité: Connexion PC (smartphone)

Longueur: 425 mm

Largeur: 225 mm

Hauteur: 395 mm

## Description technique

Type	D1
Type de découpe ruban	automatique
Adaptateur secteur	avec
Particularité	Connexion PC (smartphone)
Largeurs de ruban disponibles	6; 9; 12; 19; 24 mm
Longueur	425 mm
Interface	Interface Bluetooth
Largeur	225 mm
Poids sans batterie	488 g
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	1
Hauteur	395 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Etiqueteuse électronique