



## Extracteurs de goujons Avec lame double et contre-pointe., Type: 3



### Données de commande

N° commande	082861 3
GTIN	4049002020896
Classe d'article	04D

### Description

**Exécution:**

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

**Utilisation:**

**A la fois pour filetages à droite et à gauche.**

**Adapté(s) pour :**

Acier trempé. A la fois pour filetages à droite et à gauche.

**Remarque(s):**

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Ø pré-perçage: 6,4 mm

Pour vis/boulons: M10 – M12

Adapté pour: Acier trempé

### Description technique

Pour vis/boulons	M10 – M12
Ø pré-perçage	6,4 mm
Type	3
Adapté pour	Acier trempé
Type de produit	Extracteurs de goujons