

**Extracteurs de goujons Avec lame double et contre-pointe., Type: 4****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 082861 4      |
| GTIN             | 4049002020902 |
| Classe d'article | 04D           |

**Description****Exécution:**

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s'agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

**Utilisation:**

**A la fois pour filetages à droite et à gauche.**

**Adapté(s) pour :**

Acier trempé. A la fois pour filetages à droite et à gauche.

**Remarque(s):**

Filets UNC et UNF livrables sur demande.

Ø pré-perçage: 9,5 mm

Pour vis/boulons: M12 – M16

Adapté pour: Acier trempé

**Description technique**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Ø pré-perçage    | 9,5 mm                 |
| Type             | 4                      |
| Pour vis/boulons | M12 – M16              |
| Adapté pour      | Acier trempé           |
| Type de produit  | Extracteurs de goujons |