




## Serre-joints en C, Capacité de serrage: 150mm



### Données de commande

N° commande	861550 150
GTIN	4008158019222
Classe d'article	83K

### Description

**Exécution:**

Forme en C, forgées en acier, trempées. Vis puissante avec filetage trapézoïdal et patin de serrage amovible.

**Utilisation:**

**Pression de serrage maximale: 22 000 N.**

### Description technique

Capacité de serrage	150 mm
Epaisseur vis	18 mm
Porte-à-faux	95 mm
Type de produit	Presses