



## Serre-joints équerre, modèle léger, Serrage maximal: 30mm



### Données de commande

N° commande	862700 30
GTIN	4008158010427
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Corps métallique avec revêtement en plastique, angle de serrage 90°. Mors de serrage mobiles, donc également appropriés pour **diverses épaisseurs de matériaux**.

#### Utilisation:

Pour un serrage de matériaux plats, profilés, etc., lors de vissages, collages, etc. Ne pas utiliser comme serre-joints pour soudage.

### Description technique

Serrage (2 pièces ident.)	45 / 45 mm
Serrage (2 pièces non ident.)	23 / 63 mm
Serrage maximal	30 mm
Hauteur mors	30 mm
Type de produit	Serre-joints équerres