



Serre-joints à serrage dégagé, Capacité de serrage: 300mm



Données de commande

N° commande	861600 300
GTIN	4008158035819
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Valet en acier étiré (à froid), galvanisé. Coulisseau en acier avec vis à filetage trapézoïdal et patin de serrage inclinable jusqu'à 30°. Permuter le coulisseau permet d'employer la serre-joints pour des **travaux d'écartement** (pression vers l'extérieur).

Utilisation:

Pression de serrage maximale jusqu'à env. 7500 N.

Description technique

Section du rail	28×11 mm
Capacité de serrage	300 mm
Poids	2,4 kg
Porte-à-faux	120 mm
Type de produit	Presses

Accessoires

Patin d'appui

861605