



Disques à tronçonner SGP STEEL EXTRA MINCE, Ø disque: 125mm



Données de commande

N° commande	563440 125
GTIN	4007220103920
Classe d'article	55T

Description

Exécution:

Disque de tronçonnage hautes performances **extra mince** pour des coupes extrêmement rapides et quasi sans bavures avec contrainte thermique réduite et coupe ergonomique et confortable. Contrainte élevée, performances de coupe maximale et durée de vie exceptionnelle.

Spécification:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Description technique

Forme	Droit
Épaisseur de disque	1 mm
Ø disque	125 mm
Ø alésage	22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux	3 - 5 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Angle d'attaque recommandé	90 degré

Optimisé pour le matériau	Acier.
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		