




## Serre-joints équerre, modèle léger, Serrage maximal: 60mm



### Données de commande

N° commande	862700 60
GTIN	4008158010410
Classe d'article	83K

### Description

#### Exécution:

Corps métallique avec revêtement en plastique, angle de serrage 90°. Mors de serrage mobiles, donc également appropriés pour **diverses épaisseurs de matériaux**.

#### Utilisation:

Pour un serrage de matériaux plats, profilés, etc., lors de vissages, collages, etc. Ne pas utiliser comme serre-joints pour soudage. Avec système de réglage rapide.

### Description technique

Serrage maximal	60 mm
Serrage (2 pièces non ident.)	25 / 140 mm
Serrage (2 pièces ident.)	100 / 100 mm
Hauteur mors	36 mm
Type de produit	Serre-joints équerres