

HOLEX**Serre-joints parallèle (frette), Type: 25****Données de commande**

N° commande	861900 25
GTIN	4045197167514
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être **utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.**

Utilisation:

Pour serrage **intérieur** et **extérieur** de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Serrage pour pression (a): 0 - 25 mm

Serrage pour traction (b): 20 - 48 mm

Profondeur serrage (c): 15 mm

Force serrage max.: 1000 N

Description technique

Force serrage max.	1000 N
Serrage pour traction (b)	20 - 48 mm
Profondeur serrage (c)	15 mm
Serrage pour pression (a)	0 - 25 mm
Type de produit	Presses

