



Serre-joints tout acier hautes performances très lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 1000mm



Données de commande

N° commande	861400 1000
GTIN	4008158007670
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage métrique. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 35000N.**

Description technique

Porte-à-faux	200 mm
Section du rail	50x25 mm
Poids	17,3 kg
Capacité de serrage	1000 mm

Type de produit

Presses

Accessoires

Rotule avec fixations

861430

Vis avec poignée et rotule

861440

Manchon taraudé avec circlip

861450