

**HOLEX****Serre-joints parallèle (frette), Type: 50****Données de commande**

N° commande	861900 50
GTIN	4045197167521
Classe d'article	82C

**Description****Exécution:**

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être **utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.**

**Utilisation:**

Pour serrage **intérieur** et **extérieur** de pièces de différentes formes.

**Matière(s):**

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Serrage pour pression (a): 0 - 50 mm

Serrage pour traction (b): 32 - 82 mm

Profondeur serrage (c): 30 mm

Force serrage max.: 2000 N

**Description technique**

Serrage pour pression (a)	0 - 50 mm
Force serrage max.	2000 N
Profondeur serrage (c)	30 mm
Serrage pour traction (b)	32 - 82 mm
Type de produit	Presses

