



## Serre-joints parallèle (frette), Type: 75



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 861900 75     |
| GTIN             | 4045197167538 |
| Classe d'article | 82C           |

### Description

#### Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être **utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.**

#### Utilisation:

Pour serrage **intérieur** et **extérieur** de pièces de différentes formes.

#### Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Serrage pour pression (a): 0 - 75 mm

Serrage pour traction (b): 40 - 115 mm

Profondeur serrage (c): 50 mm

Force serrage max.: 2500 N

### Description technique

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Profondeur serrage (c)    | 50 mm       |
| Serrage pour pression (a) | 0 - 75 mm   |
| Force serrage max.        | 2500 N      |
| Serrage pour traction (b) | 40 - 115 mm |
| Type de produit           | Presses     |

