

HOLEX

Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 800mm



Données de commande

N° commande	861120 800
GTIN	4045197657411
Classe d'article	82C

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

Description technique

Poids	4,6 kg
Porte-à-faux	140 mm
Capacité de serrage	800 mm
Section du rail	30×15 mm

Type de produit

Presses

Accessoires

Plaque de pression Type GSV

861121 GSV

Plaque de pression Type GSP

861121 GSP