

HOLEX**Serre-joints parallèle (frette), Type: 100****Données de commande**

N° commande	861900 100
GTIN	4045197167545
Classe d'article	82C

Description**Exécution:**

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être **utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.**

Utilisation:

Pour serrage **intérieur** et **extérieur** de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Serrage pour pression (a): 0 - 100 mm

Serrage pour traction (b): 50 - 150 mm

Profondeur serrage (c): 60 mm

Force serrage max.: 3000 N

Description technique

Serrage pour pression (a)	0 - 100 mm
Profondeur serrage (c)	60 mm
Serrage pour traction (b)	50 - 150 mm
Force serrage max.	3000 N
Type de produit	Presses

