

Garant
Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 8-13

Données de commande

N° commande	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Classe d'article	61B

Description
Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Description technique

Ø bague maximal D1	20,2 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture de clé 2	10 mm
Hauteur de bague maximale h ₂	16,8 mm
Ø bague maximal D2	24,8 mm
Longueur totale L	150 mm
Ouverture de clé 4	13 mm
Ouverture de clé 3	12 mm
Hauteur de bague maximale h ₁	13,8 mm
Ouverture de clé 1	8 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés