

**Garant****Clé à œil à cliquet "4 en 1", Type: 16-19****Données de commande**

N° commande	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Classe d'article	61B

**Description****Exécution:**

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés – réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.

Angle d'ajustement très petit de 5°.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

**Description technique**

Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture de clé 1	16 mm
Ouverture de clé 4	19 mm
Hauteur de bague maximale $h_2$	21,9 mm
Ø bague maximal D2	33,5 mm
Ouverture de clé 2	17 mm
Longueur totale L	230 mm
Hauteur de bague maximale $h_1$	20,2 mm
Ouverture de clé 3	18 mm
Ø bague maximal D1	31,5 mm
Nombre de dents	72
Angle d'ajustement	5 degré

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Cliquet réversible	oui
Type de produit	Clés