

HOLEX**Serre-joints parallèle (frette), Type: 150****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 861900 150 |
| GTIN | 4045197167552 |
| Classe d'article | 82C |

Description**Exécution:**

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être **utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.**

Utilisation:

Pour serrage **intérieur** et **extérieur** de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.

Serrage pour pression (a): 0 - 150 mm

Serrage pour traction (b): 50 - 200 mm

Profondeur serrage (c): 100 mm

Force serrage max.: 3500 N

Description technique

| | |
|---------------------------|-------------|
| Serrage pour traction (b) | 50 - 200 mm |
| Force serrage max. | 3500 N |
| Profondeur serrage (c) | 100 mm |
| Serrage pour pression (a) | 0 - 150 mm |
| Type de produit | Presses |

