



Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: M18VC2-0



Données de commande

N° commande	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières sans fil de 18 V portable et puissant.

- **Dépression de 80 mbars.**
- **Durée de fonctionnement jusqu'à 30 minutes avec une seule charge de la batterie (9,0 Ah).**
- **Fonction de soufflage intégrée.**
- **Le filtre HEPA retient 99,97 % de toutes les particules de poussières.**
- **Volume du récipient solides / liquides: 9,8 / 7,5 l.**
- **Débit d'air de 1300 l/min**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Avec filtre, flexible d'aspiration, embout pour saletés grossières et embout pour fentes

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816; 073827 et 073840.

Description technique

Volume du récipient	7,5 l
Référence fabricant	M18VC2-0

Débit	1300 l/min
Tension de la batterie	18 V
Longueur flexible d'aspiration	0,47 m
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	5,3 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Chargeur de batterie Type M1418C6	073840 M1418C6