



Serre-joints en C, Capacité de serrage: 60mm



Données de commande

N° commande	861550 60
GTIN	4008158019185
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Forme en C, forgées en acier, trempées. Vis puissante avec filetage trapézoïdal et patin de serrage amovible.

Utilisation:

Pression de serrage maximale: 22 000 N.

Description technique

Capacité de serrage	60 mm
Porte-à-faux	55 mm
Epaisseur vis	12 mm
Type de produit	Presses