



## Serre-joint tout acier hautes performances avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 1500mm



### Données de commande

N° commande	861120 1500
GTIN	4045197657435
Classe d'article	82C

### Description

#### Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté, inclinable jusqu'à 35°. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

#### Utilisation:

Pour sollicitations importantes et très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, automobile et mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais jusqu'à 35°. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 12 000 N.**

### Description technique

Capacité de serrage	1500 mm
Section du rail	30x15 mm
Poids	6,7 kg
Porte-à-faux	140 mm

Type de produit

Presses

---

**Accessoires**

Plaque de pression Type GSP

861121 GSP

Plaque de pression Type GSV

861121 GSV