



Serre-joints à vis pour soudage, Type: 2



Données de commande

N° commande	862310 2
GTIN	4008158031743
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Bras de serrage en fonte malléable de haute qualité avec œillet de raccordement pour câble de soudure électrique sur le valet. Puissante vis avec plaque de butée à billes mobile. Serre-joints à vis galvanisée brillante.

Description technique

Capacité de serrage	150 mm
Section des rails	30×8 mm
Pour intensité courant électrique max.	600 A
Porte-à-faux	60 mm
Type de produit	Presses