

Hartig

**Micromètre d'intérieur à becs doubles, Plage de mesure: 75-100mm****Données de commande**

N° commande	426900 75-100
GTIN	4250099624038
Classe d'article	46P

**Description****Exécution:**

Broche entièrement trempée, rectifiée et rodée. Becs de mesure arrondis en carbure rapporté. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Micromètre chromé. Avec vis d'ajustement et de blocage.

**Accessoire(s):**

Bagues de réglage 484030.

**Remarque(s):**

Plage de mesure jusqu'à 600 mm disponible sur demande.

**Description technique**

Ø tambour micrométrique	21 mm
Lecture	0,01 mm
Erreur admissible	3 µm
Plage de mesure	75 - 100 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	B4
Type de produit	Micromètre d'intérieur à becs

## Services

Etalonnage Micromètre d'intérieur à becs Plage de mesure maximale 75 mm

022360 75

## Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 275 mm	484030 275
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 11 mm	484030 11
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 19 mm	484030 19
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 17 mm	484030 17
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 150 mm	484030 150
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 125 mm	484030 125
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 18 mm	484030 18
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 200 mm	484030 200